



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001264179

发证日期: 2022年12月02日

有效期至: 2027年12月01日

**委托人名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**制造商名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**生产企业名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**产品名称和系列、规格、型号** 氧化锌压敏电阻器  
见附件(不用于接入交流电网电源电压600V,过电压类别IV的设备)

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求,特发此证。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月21日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001264179

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

(180K~112K)K10\*、(180K~112K)K10J\*(代表商业代码:可为空白,或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字(0 到 9)或字符(-和.),或字母,数字和字符的组合)压敏电压:18V~1100V;最大连续交流电压:11VAC-680VAC;压敏电压的允许偏差为 K: ±10%,气候类别为 40/125/21[型号为 (180K~181K)K10\*、(180K~181K)K10J\*的压敏电阻器仅适用于 GB/T 10193-1997,GB/T 10194-1997]。

型号规格		压敏电压	最大连续电压		标准
		at 1mA (V)	ACrms (V)	DC (V)	
180KK10*	180KK10J*	18	11	14	GB/T10193-1997 GB/T10194-1997
220KK10*	220KK10J*	22	14	18	
270KK10*	270KK10J*	27	17	22	
330KK10*	330KK10J*	33	20	26	
390KK10*	390KK10J*	39	25	31	
470KK10*	470KK10J*	47	30	38	
560KK10*	560KK10J*	56	35	45	
680KK10*	680KK10J*	68	40	56	
820KK10*	820KK10J*	82	50	65	
101KK10*	101KK10J*	100	60	85	
121KK10*	121KK10J*	120	75	100	
151KK10*	151KK10J*	150	95	125	
181KK10*	181KK10J*	180	115	150	
201KK10*	201KK10J*	200	130	170	
221KK10*	221KK10J*	220	140	180	
241KK10*	241KK10J*	240	150	200	
271KK10*	271KK10J*	270	175	225	
301KK10*	301KK10J*	300	190	250	
331KK10*	331KK10J*	330	210	275	
361KK10*	361KK10J*	360	230	300	
391KK10*	391KK10J*	390	250	320	
431KK10*	431KK10J*	430	275	350	
471KK10*	471KK10J*	470	300	385	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001264179

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

511KK10*	511KK10J*	510	320	415	
561KK10*	561KK10J*	560	350	460	
621KK10*	621KK10J*	620	385	505	
681KK10*	681KK10J*	680	420	560	
751KK10*	751KK10J*	750	460	615	
781KK10*	781KK10J*	780	485	640	
821KK10*	821KK10J*	820	510	670	
911KK10*	911KK10J*	910	550	745	
102KK10*	102KK10J*	1000	625	825	
112KK10*	112KK10J*	1100	680	895	



中国质量认证中心