



# 产品认证证书

证书编号: CQC21001289072

发证日期: 2023年10月26日  
有效期至: 2027年11月07日

**委托人名称** 国巨股份有限公司  
**及注册地址** 新北市新店区宝桥路 233-1 号 3 楼

**制造商名称** 广东百川君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

**生产企业名称** 广东百川君耀电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

**产品名称和系列、规格、型号** 压敏电阻器  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 03 月 24 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC21001289072

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

(180~911) KH07\*、(180~911) KH07J\*(\*代表商业代码: 可为空白, 或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字(0 到 9)或字符(-和.), 或字母, 数字和字符的组合)压敏电压: 18V~910V; 最大连续交流电压: 11VAC~550VAC, 压敏电压的允许偏差为 K:  $\pm 10\%$ ; 气候类别为 40/140/21。

产品型号规格及其压敏电压、最大连续交流电压

型号规格		压敏电压 (V)	最大连续交流电 压 A-C <sub>r.m.s</sub> (V)	最大连续直流电 压 DC (V)	标准
180KH07*	180KH07J*	18	11	14	GB/T10193-1997, GB/T10194-1997
220KH07*	220KH07J*	22	14	18	
270KH07*	270KH07J*	27	17	22	
330KH07*	330KH07J*	33	20	26	
390KH07*	390KH07J*	39	25	31	
470KH07*	470KH07J*	47	30	38	
560KH07*	560KH07J*	56	35	45	
680KH07*	680KH07J*	68	40	56	
820KH07*	820KH07J*	82	50	65	
101KH07*	101KH07J*	100	60	85	
121KH07*	121KH07J*	120	75	100	
151KH07*	151KH07J*	150	95	125	
181KH07*	181KH07J*	180	115	150	
201KH07*	201KH07J*	200	130	170	
221KH07*	221KH07J*	220	140	180	
241KH07*	241KH07J*	240	150	200	
271KH07*	271KH07J*	270	175	225	
301KH07*	301KH07J*	300	190	250	
331KH07*	331KH07J*	330	210	275	
361KH07*	361KH07J*	360	230	300	
391KH07*	391KH07J*	390	250	320	
431KH07*	431KH07J*	430	275	350	
471KH07*	471KH07J*	470	300	385	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC21001289072

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

511KH07*	511KH07J*	510	320	415
561KH07*	561KH07J*	560	350	460
621KH07*	621KH07J*	620	385	505
681KH07*	681KH07J*	680	420	560
711KH07*	711KH07J*	710	440	580
751KH07*	751KH07J*	750	460	615
781KH07*	781KH07J*	780	485	640
821KH07*	821KH07J*	820	510	670
911KH07*	911KH07J*	910	550	745



中国质量认证中心