



产品认证证书

证书编号: CQC21001289393

发证日期: 2023年10月26日
有效期至: 2027年11月07日

委托人名称 国巨股份有限公司
及注册地址 新北市新店区宝桥路 233-1 号 3 楼

制造商名称 广东百川君耀电子有限公司
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

生产企业名称 广东百川君耀电子有限公司
及生产地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

产品名称和系列、规格、型号 压敏电阻器
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号 CQC21001289393

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

(180~122) KH10*、(180~122) KH10J*(代表商业代码：可为空白，或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字(0 到 9)或字符(-和.)，或字母、数字和字符的组合)压敏电压 :18V~1200V ;最大连续交流电压 :11VAC~750VAC，压敏电压的允许偏差为 K：±10%；气候类别为 40/140/21[型号为 (180~181) KH10*、(180~181) KH10J*的压敏电阻仅适用于 GB/T10193-1997，GB/T10194-1997]。

产品型号规格及其压敏电压、最大连续交流电压

型号规格		压敏电压 (V)	最大连续交流电 压 A-C _{r.ms} (V)	最大连续直流电 压 DC (V)	标准
180KH10*	180KH10J*	18	11	14	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997
220KH10*	220KH10J*	22	14	18	
270KH10*	270KH10J*	27	17	22	
330KH10*	330KH10J*	33	20	26	
390KH10*	390KH10J*	39	25	31	
470KH10*	470KH10J*	47	30	38	
560KH10*	560KH10J*	56	35	45	
680KH10*	680KH10J*	68	40	56	
820KH10*	820KH10J*	82	50	65	
101KH10*	101KH10J*	100	60	85	
121KH10*	121KH10J*	120	75	100	
151KH10*	151KH10J*	150	95	125	
181KH10*	181KH10J*	180	115	150	
201KH10*	201KH10J*	200	130	170	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997 , GB4943.1-2011 , GB8898-2011
221KH10*	221KH10J*	220	140	180	
241KH10*	241KH10J*	240	150	200	
271KH10*	271KH10J*	270	175	225	
301KH10*	301KH10J*	300	190	250	
331KH10*	331KH10J*	330	210	275	
361KH10*	361KH10J*	360	230	300	
391KH10*	391KH10J*	390	250	320	
431KH10*	431KH10J*	430	275	350	
471KH10*	471KH10J*	470	300	385	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号 CQC21001289393

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

511KH10*	511KH10J*	510	320	415
561KH10*	561KH10J*	560	350	460
621KH10*	621KH10J*	620	385	505
681KH10*	681KH10J*	680	420	560
711KH10*	711KH10J*	710	440	580
751KH10*	751KH10J*	750	460	615
781KH10*	781KH10J*	780	485	640
821KH10*	821KH10J*	820	510	670
911KH10*	911KH10J*	910	550	745
951KH10*	951KH10J*	950	575	780
102KH10*	102KH10J*	1000	625	825
112KH10*	112KH10J*	1100	680	895
122KH10*	122KH10J*	1200	750	990



中国质量认证中心