



产品认证证书

证书编号: CQC21001289074

发证日期: 2023年10月26日
有效期至: 2027年11月06日

委托人名称 国巨股份有限公司
及注册地址 新北市新店区宝桥路 233-1 号 3 楼

制造商名称 广东百川君耀电子有限公司
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

生产企业名称 广东百川君耀电子有限公司
及生产地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

产品名称和系列、规格、型号 压敏电阻器
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号 CQC21001289074

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

(180~182) KH20*、(180~182) KH20J*(*代表商业代码：可为空白，或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字(0 到 9)或字符 (-和 .)，或字母，数字和字符的组合)压敏电压：18V~1800V；最大连续交流电压：11VAC~1100VAC，压敏电压的允许偏差为 K :±10%；气候类别为 40/140/21[型号为(180~181) KH20*、(180~181) KH20J* 的压敏电阻仅适用于 GB/T10193-1997，GB/T10194-1997]。

产品型号规格及其压敏电压、最大连续交流电压

型号规格		压敏电压 (V)	最大连续交流电 压 A·C _{r.m.s} (V)	最大连续直流电压 DC (V)	标准
180KH20*	180KH20J*	18	11	14	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997
220KH20*	220KH20J*	22	14	18	
270KH20*	270KH20J*	27	17	22	
330KH20*	330KH20J*	33	20	26	
390KH20*	390KH20J*	39	25	31	
470KH20*	470KH20J*	47	30	38	
560KH20*	560KH20J*	56	35	45	
680KH20*	680KH20J*	68	40	56	
820KH20*	820KH20J*	82	50	65	
101KH20*	101KH20J*	100	60	85	
121KH20*	121KH20J*	120	75	100	
151KH20*	151KH20J*	150	95	125	
181KH20*	181KH20J*	180	115	150	
201KH20*	201KH20J*	200	130	170	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997 , GB4943.1-2011 , GB8898-2011
221KH20*	221KH20J*	220	140	180	
241KH20*	241KH20J*	240	150	200	
271KH20*	271KH20J*	270	175	225	
301KH20*	301KH20J*	300	190	250	
331KH20*	331KH20J*	330	210	275	
361KH20*	361KH20J*	360	230	300	
391KH20*	391KH20J*	390	250	320	
431KH20*	431KH20J*	430	275	350	
471KH20*	471KH20J*	470	300	385	
511KH20*	511KH20J*	510	320	415	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号 CQC21001289074

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

561KH20*	561KH20J*	560	350	460
621KH20*	621KH20J*	620	385	505
681KH20*	681KH20J*	680	420	560
711KH20*	711KH20J*	710	440	580
751KH20*	751KH20J*	750	460	615
781KH20*	781KH20J*	780	485	640
821KH20*	821KH20J*	820	510	670
911KH20*	911KH20J*	910	550	745
951KH20*	951KH20J*	950	575	780
102KH20*	102KH20J*	1000	625	825
112KH20*	112KH20J*	1100	680	895
122KH20*	122KH20J*	1200	750	990
142KH20*	142KH20J*	1400	880	1140
152KH20*	152KH20J*	1500	930	1200
162KH20*	162KH20J*	1600	1000	1280
182KH20*	182KH20J*	1800	1100	1465



中国质量认证中心