



产品认证证书

证书编号: CQC21001289060

发证日期: 2023年10月26日
有效期至: 2027年11月06日

委托人名称 国巨股份有限公司
及注册地址 新北市新店区宝桥路 233-1 号 3 楼

制造商名称 广东百川君耀电子有限公司
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

生产企业名称 广东百川君耀电子有限公司
及生产地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 3 栋

产品名称和系列、规格、型号 氧化锌压敏电阻器
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21001289060

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

(180K~112K)K10*、(180K~112K)K10J*(代表商业代码: 可为空白, 或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字 (0 到 9)或字符 (-和.), 或字母, 数字和字符的组合)压敏电压: 18V~1100V; 最大连续交流电压: 11VAC-680VAC; 压敏电压的允许偏差为 K: $\pm 10\%$, 气候类别为 40/125/21[型号为(180K~181K)K10*、(180K~181K)K10J*的压敏电阻器仅适用于 GB/T 10193-1997, GB/T 10194-1997]。

产品型号规格及其压敏电压、最大连续交流电压

型号规格		压敏电压	最大连续交流电压		标准
		at 1mA (V)	ACrms (V)	DC (V)	
180KK10*	180KK10J*	18	11	14	GB/T10193-1997 GB/T10194-1997
220KK10*	220KK10J*	22	14	18	
270KK10*	270KK10J*	27	17	22	
330KK10*	330KK10J*	33	20	26	
390KK10*	390KK10J*	39	25	31	
470KK10*	470KK10J*	47	30	38	
560KK10*	560KK10J*	56	35	45	
680KK10*	680KK10J*	68	40	56	
820KK10*	820KK10J*	82	50	65	
101KK10*	101KK10J*	100	60	85	
121KK10*	121KK10J*	120	75	100	
151KK10*	151KK10J*	150	95	125	
181KK10*	181KK10J*	180	115	150	
201KK10*	201KK10J*	200	130	170	
221KK10*	221KK10J*	220	140	180	GB/T10193-1997 GB/T10194-1997 GB4943.1-2011 GB8898-2011
241KK10*	241KK10J*	240	150	200	
271KK10*	271KK10J*	270	175	225	
301KK10*	301KK10J*	300	190	250	
331KK10*	331KK10J*	330	210	275	
361KK10*	361KK10J*	360	230	300	
391KK10*	391KK10J*	390	250	320	
431KK10*	431KK10J*	430	275	350	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC21001289060

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

471KK10*	471KK10J*	470	300	385
511KK10*	511KK10J*	510	320	415
561KK10*	561KK10J*	560	350	460
621KK10*	621KK10J*	620	385	505
681KK10*	681KK10J*	680	420	560
751KK10*	751KK10J*	750	460	615
781KK10*	781KK10J*	780	485	640
821KK10*	821KK10J*	820	510	670
911KK10*	911KK10J*	910	550	745
102KK10*	102KK10J*	1000	625	825
112KK10*	112KK10J*	1100	680	895



中国质量认证中心