



# 产品认证证书

证书编号: CQC17001172545

发证日期: 2022年12月02日

有效期至: 2027年12月01日

**委托人名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**制造商名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**生产企业名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**产品名称和系列、规格、型号** 压敏电阻器  
(180~182)KH20\*、(180~182)KH20J\*(代表商业代码:可为空白,或者为1位或者多位任意字母(A到Z)或数字(0到9)或字符(-和.),或字母,数字和字符的组合)压敏电压:18V~1800V;最大连续交流电压:11VAC~1100VAC,压敏电压的允许偏差为K:±10%;气候类别为40/140/21[型号为(180~181)KH20\*、(180~181)KH20J\*的压敏电阻仅适用于GB/T10193-1997,GB/T10194-1997],详见附件(不用于接入交流电网电源电压600V,过电压类别IV的设备)

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471551-2022认证规则的要求,特发此证。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2017年06月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC17001172545

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号规格		压敏电压 (V)	最大连续交流电压 A-C <sub>r.m.s</sub> (V)	最大连续直流电压 DC (V)	标准
180KH20*	180KH20J*	18	11	14	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997
220KH20*	220KH20J*	22	14	18	
270KH20*	270KH20J*	27	17	22	
330KH20*	330KH20J*	33	20	26	
390KH20*	390KH20J*	39	25	31	
470KH20*	470KH20J*	47	30	38	
560KH20*	560KH20J*	56	35	45	
680KH20*	680KH20J*	68	40	56	
820KH20*	820KH20J*	82	50	65	
101KH20*	101KH20J*	100	60	85	
121KH20*	121KH20J*	120	75	100	
151KH20*	151KH20J*	150	95	125	
181KH20*	181KH20J*	180	115	150	
201KH20*	201KH20J*	200	130	170	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997 , GB4943.1-2011 , GB8898-2011
221KH20*	221KH20J*	220	140	180	
241KH20*	241KH20J*	240	150	200	
271KH20*	271KH20J*	270	175	225	
301KH20*	301KH20J*	300	190	250	
331KH20*	331KH20J*	330	210	275	
361KH20*	361KH20J*	360	230	300	
391KH20*	391KH20J*	390	250	320	
431KH20*	431KH20J*	430	275	350	
471KH20*	471KH20J*	470	300	385	
511KH20*	511KH20J*	510	320	415	
561KH20*	561KH20J*	560	350	460	
621KH20*	621KH20J*	620	385	505	
681KH20*	681KH20J*	680	420	560	
711KH20*	711KH20J*	710	440	580	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC17001172545

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

751KH20*	751KH20J*	750	460	615
781KH20*	781KH20J*	780	485	640
821KH20*	821KH20J*	820	510	670
911KH20*	911KH20J*	910	550	745
951KH20*	951KH20J*	950	575	780
102KH20*	102KH20J*	1000	625	825
112KH20*	112KH20J*	1100	680	895
122KH20*	122KH20J*	1200	750	990
142KH20*	142KH20J*	1400	880	1140
152KH20*	152KH20J*	1500	930	1200
162KH20*	162KH20J*	1600	1000	1280
182KH20*	182KH20J*	1800	1100	1465



中国质量认证中心