



# 产品认证证书

证书编号: CQC17001172543

发证日期: 2022年12月02日

有效期至: 2027年12月01日

**委托人名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**制造商名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**生产企业名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**产品名称和系列、规格、型号** 压敏电阻器  
(180~122)KH10\*、(180~122)KH10J\*(代表商业代码:可为空白,或者为1位或者多位任意字母(A到Z)或数字(0到9)或字符(-和.),或字母,数字和字符的组合)压敏电压:18V~1200V;最大连续交流电压:11VAC~750VAC,压敏电压的允许偏差为K:±10%;气候类别为40/140/21[型号为(180~181)KH10\*、(180~181)KH10J\*的压敏电阻仅适用于GB/T10193-1997,GB/T10194-1997],详见附件(不用于接入交流电网电源电压600V,过电压类别IV的设备)

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471551-2022认证规则的要求,特发此证。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2017年06月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC17001172543

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号规格		压敏电压(V)	最大连续交流电压 A-C <sub>r.m.s</sub> (V)	最大连续直流电压 DC (V)	标准
180KH10*	180KH10J*	18	11	14	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997
220KH10*	220KH10J*	22	14	18	
270KH10*	270KH10J*	27	17	22	
330KH10*	330KH10J*	33	20	26	
390KH10*	390KH10J*	39	25	31	
470KH10*	470KH10J*	47	30	38	
560KH10*	560KH10J*	56	35	45	
680KH10*	680KH10J*	68	40	56	
820KH10*	820KH10J*	82	50	65	
101KH10*	101KH10J*	100	60	85	
121KH10*	121KH10J*	120	75	100	
151KH10*	151KH10J*	150	95	125	
181KH10*	181KH10J*	180	115	150	
201KH10*	201KH10J*	200	130	170	GB/T10193-1997 , GB/T10194-1997 , GB4943.1-2011 , GB8898-2011
221KH10*	221KH10J*	220	140	180	
241KH10*	241KH10J*	240	150	200	
271KH10*	271KH10J*	270	175	225	
301KH10*	301KH10J*	300	190	250	
331KH10*	331KH10J*	330	210	275	
361KH10*	361KH10J*	360	230	300	
391KH10*	391KH10J*	390	250	320	
431KH10*	431KH10J*	430	275	350	
471KH10*	471KH10J*	470	300	385	
511KH10*	511KH10J*	510	320	415	
561KH10*	561KH10J*	560	350	460	
621KH10*	621KH10J*	620	385	505	
681KH10*	681KH10J*	680	420	560	
711KH10*	711KH10J*	710	440	580	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书


证书编号：CQC17001172543

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

751KH10*	751KH10J*	750	460	615
781KH10*	781KH10J*	780	485	640
821KH10*	821KH10J*	820	510	670
911KH10*	911KH10J*	910	550	745
951KH10*	951KH10J*	950	575	780
102KH10*	102KH10J*	1000	625	825
112KH10*	112KH10J*	1100	680	895
122KH10*	122KH10J*	1200	750	990



中国质量认证中心