



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001264181

发证日期: 2023年10月19日  
有效期至: 2028年10月18日

委托人名称 广东百川君耀电子有限公司  
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

制造商名称 广东百川君耀电子有限公司  
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

生产企业名称 广东百川君耀电子有限公司  
及生产地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

产品名称和系列、规格、型号 氧化锌压敏电阻器  
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001264181

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

(180K~122K)K20\*、(180K~122K)K20J\*(代表商业代码:可为空白,或者为 1 位或者多位任意字母(A 到 Z)或数字(0 到 9)或字符(-和.),或字母,数字和字符的组合)压敏电压:18V~1200V;最大连续交流电压:11VAC-750VAC;压敏电压的允许偏差为 K: ±10%,气候类别为 40/125/21[型号为 (180K~181K)K20\*、(180K~181K)K20J\*的压敏电阻器仅适用于 GB/T 10193-1997,GB/T 10194-1997]

型号规格		压敏电压	最大连续电压		标准
		at 1mA (V)	ACrms (V)	DC (V)	
180KK20*	180KK20J*	18	11	14	GB/T10193-1997 GB/T10194-1997
220KK20*	220KK20J*	22	14	18	
270KK20*	270KK20J*	27	17	22	
330KK20*	330KK20J*	33	20	26	
390KK20*	390KK20J*	39	25	31	
470KK20*	470KK20J*	47	30	38	
560KK20*	560KK20J*	56	35	45	
680KK20*	680KK20J*	68	40	56	
820KK20*	820KK20J*	82	50	65	
101KK20*	101KK20J*	100	60	85	
121KK20*	121KK20J*	120	75	100	
151KK20*	151KK20J*	150	95	125	
181KK20*	181KK20J*	180	115	150	
201KK20*	201KK20J*	200	130	170	
221KK20*	221KK20J*	220	140	180	
241KK20*	241KK20J*	240	150	200	
271KK20*	271KK20J*	270	175	225	
301KK20*	301KK20J*	300	190	250	
331KK20*	331KK20J*	330	210	275	
361KK20*	361KK20J*	360	230	300	
391KK20*	391KK20J*	390	250	320	
431KK20*	431KK20J*	430	275	350	
471KK20*	471KK20J*	470	300	385	
511KK20*	511KK20J*	510	320	415	
561KK20*	561KK20J*	560	350	460	
621KK20*	621KK20J*	620	385	505	
681KK20*	681KK20J*	680	420	560	
751KK20*	751KK20J*	750	460	615	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书


证书编号：CQC20001264181

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

781KK20*	781KK20J*	780	485	640	
821KK20*	821KK20J*	820	510	670	
911KK20*	911KK20J*	910	550	745	
102KK20*	102KK20J*	1000	625	825	
112KK20*	112KK20J*	1100	680	895	
122KK20*	122KK20J*	1200	750	990	



中国质量认证中心